

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9415AR		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO CON DESAGÜE AUTOMÁTICO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
MX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PALANCA	LATON	AUTOMÁTICO	LATON
MONOMANDO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
NARIZ	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
ALTURA MONOMANDO	145 MM
DIAMETRO DE BASE	53 MM
LONGITUD DE MONOMANDO	154 MM
LONGITUD MANGUERAS	350 MM
	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR LOS CUBRE TALADROS ROSCANDO SU TUERCA.

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,085	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
9415AR	CROMO	
9415AR.9	ACERO INOXIDABLE	

RECOMENDACIONES:	GASTO
------------------	-------

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION



MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

Presión	Gasto
0.2	8.5
1.0	11.5
2.0	13.5
3.0	14.5
4.0	15.5
5.0	17.0
6.0	17.5