

MODELO WC TANQUE

CLAVE WC-TNQ

MEDIDAS GRLES.

- ANCHO 36
- FONDO 70
- ALTURA 70

COTAS EN CM

CARACTERÍSTICAS

- FABRICADA EN A-INOX T-304
- TANQUE DE 6 LTRS
- ALIMENTACIÓN: COFLEX
- APTA PARA BAJA PRESIÓN
- CON CESPOL DE A-INOX DE 2 1/2" Ø
- SALIDA SANITARIA DE 4" Ø
- ACABADO ALTO BRILLO EN INT BOWL
- ACABADO P3-SATIN EN EXTERIOR

RECOMENDACIONES

- ANTES DE INSTALAR DRENE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN VÁLVULA POR CUERPOS EN TUBERÍA.
- ES RECOMENDABLE QUE EL AGUA NO TENGA ALGAS, NI PARTÍCULAS SUSPENDIDAS. LIMPIEZA REGULAR DE CISTERNA Y TINACOS PARA REDUCIR MANTENIMIENTO EN VÁLVULAS POR SEDIMENTOS.
- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- PARA FIJACIÓN UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS), YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR EL TORNILLO.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE DILUIDO AL 30% EN AGUA. ENJUAGUE PROFUSAMENTE.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A. INOX. EN EL SENTIDO DEL PULIDO
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER NECESARIO DESINFECTAR CON CLORO, DILUYA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.

INCLUYE

- WC CON TANQUE
- PAQUETE SANITARIO CON BOTÓN DUAL PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.

NO INCLUYE

- TAPA (VENTA POR SEPARADO)
- LLAVE ANGULAR
- COFLEX
- CERA PARA SELLO A SALIDA SANITARIA DE 4" Ø
- TORNILLOS, TAQUETES U OTRO MEDIO DE SUJECIÓN
- TUBERÍA
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO

- MATERIAL
- ACERO INOXIDABLE
 - TIPO 304
 - GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
 - CALIBRE: 16 (1,5MM)
 - TERMINADO P3-SATIN

